


# BESS<sup>TM</sup>

Biberon à veau  
ergonomique  
nouvelle génération




**UKAL**

[www.ukalcanada.com](http://www.ukalcanada.com)


# Pas de fuite Ne déchire pas Longue durée

Notre valve élimine le gaspillage de lait durant l'alimentation. La membrane de silicone intégrée laisse passer le lait uniquement quand le veau tête pour imiter le trayon naturel.



## Controle du débit

L'addition de la valve a permis un trou de 2mm dans la tétine. Ce trou de 2mm permet un débit de lait constant durant l'alimentation, une plus grande longévité de la tétine et élimine la possibilité de déchirure. Le caoutchouc synthétique "Soft-Touch" permet de reproduire l'action d'un pis de vache.



## Tétine Snap-on avec valve




|        |  |
|--------|--|
| Claire | Caoutchouc synthétique haut de gamme transparent |
| Rouge  | Caoutchouc synthétique haut de gamme             |
| Rose   | Caoutchouc synthétique standard économique       |

|         |                     |                      |        |
|---------|---------------------|----------------------|--------|
| 120C780 | Tétine BESS Snap-on | avec valve, trou 2mm | claire |
| 120C781 | Tétine BESS Snap-on | avec valve, trou 2mm | rouge  |
| 120C779 | Tétine BESS Snap-on | avec valve, trou 2mm | rose   |



## Support BESS

Support à bouteille BESS. Un seul support nécessaire pour toutes les grandeurs de bouteilles. Système d'attache à clip.



|         |                     |                         |        |
|---------|---------------------|-------------------------|--------|
| 120C782 | BESS Nursing Bottle | 2 L avec tétine snap-on | claire |
| 120C783 | BESS Nursing Bottle | 3 L avec tétine snap-on | claire |
| 120C784 | BESS Nursing Bottle | 4 L avec tétine snap-on | claire |

|         |                             |       |
|---------|-----------------------------|-------|
| 120C785 | Support pour bouteille BESS | Métal |
|---------|-----------------------------|-------|